

アルカリ性

塩素系

無リン

医薬用外劇物に該当しません



5kg

# 発泡洗浄で

強力な洗浄力・除菌効果を発揮

ニイタカ

業務用発泡除菌洗浄剤 (塩素系)

## フォーミング洗浄剤

# CL

食品工場・食品スーパーのバックヤードの床のカビや、  
グリストラップのリセット洗浄など、  
あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な  
発泡洗浄用除菌洗浄剤です。

床や排水溝の洗浄に



### 特長

#### 発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡

泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、  
汚れを包み込みます。泡持ちが良いので、汚れや  
微生物に長く作用し、塩素による洗浄・除菌効果が  
最大限発揮されます。

#### 食物由来の汚れに効果大!

アルカリと塩素の作用で、タンパク質や油脂を含む複合汚  
れを強力に分解・除去します。

#### PRTR対象物質を含みません

本品は医薬用外劇物に該当しません。また、PRTR対象物  
質を含みません。排出量の規制を気にせずにお使いいた  
だけます。

※写真はステンレス板に噴射時のものです。



### 商品データ


|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 品名     | フォーミング洗浄剤CL 5kg            |
| 荷姿     | 5kg(ソフトボトル) × 2本/ケース       |
| 商品外寸   | 長さ206mm × 幅132mm × 高さ290mm |
| ケース外寸  | 長さ290mm × 幅220mm × 高さ310mm |
| 積載可能段数 | 3段(40℃、湿度90%の場合)           |
| 商品コード  | 235531                     |

### 成分表示など


|         |   |
|---------|---|
| ◆液性     | アルカリ性 塩素系   |
| ◆成分     | アルカリ剤<br>(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)<br>次亜塩素酸ナトリウム<br>界面活性剤(アルキルアミンオキッド) |
| ◆使用量の目安 | 3~5%<br>(FM-10,FM-50を使用する場合は3~10%)                              |

# タンパク質や油脂を多く含む汚れに効果が大きい!

それは塩素成分を中心に、タンパク質と油脂を分解するからです。こんな所におすすめです。



床・排水溝  
(煮汁・残菜・油汚れなど)




水産加工/料理用具  
(魚タンパク・魚油)

## 使用方法

STEP  
1

洗剤の3~5%(3~10%)の希釈液を作り、  
泡洗浄器に入れる。



STEP  
2

泡洗浄器を加圧し、  
対象物に吹き付ける。



STEP  
3

5分以上放置した後、  
ブラシ・タワシでこすり洗う。



STEP  
4

水道水でよくすすいだ後、  
水を切る。



**⚠ 注意 必ずお守りください。**

- ・次のものには使えません。: 銅合金、真鍮、鉄、アルミニウム、スズ、亜鉛、獣毛のハケ
- ・洗浄後はよくすすいでください。
- ・アルミを腐食させますので、アルミ製部品を使った器具・装置・設備への使用は避けてください。また、飛散した泡がアルミ部分に接触した場合はすぐに水道水で洗い流してください。
- ・アルミ以外の金属製の部品でも長時間接触すると変色・劣化を起す恐れがあります。
- ・噴霧器、泡洗浄機、定置洗浄機などで使用した後は、装置外部だけでなく、内部のすすぎも十分に行ってください。すすぎが不十分な場合、ノズル部や循環経路に付着物が発生することがあります。
- ・泡洗浄器に投入する場合の使用濃度は、各社機種ごとに異なりますので、機械の使用方法に従ってください。
- ・使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。