

パウチで環境にやさしい食器用洗剤。

4.5倍濃縮

中性



Plastics Smart

当社「パウチ洗剤」が、環境省による「プラスチック・スマート」に登録されました。海洋プラスチック問題の解決に貢献します。

濃縮タイプ 4.5倍希釈

業務用 食器用洗剤

マイソフトコンク



1kg

4.5kg分
使えます



パウチ4袋
(4kg)

=



一斗缶
(18kg)

1ケース(4袋)で一斗缶(18kg)分の
使い出があります!!

廃棄物量を 約85%削減

一斗缶入り製品と比較して、資材重量は約15%*。
使用後の廃棄物量を減らし、処理負担を
軽減できます。

使いやすい パウチ包装

移し替えやすい菱形パウチを採用。
ボトルにも注ぎやすく、希釈作業が簡単で、
分量ブレも防ぎます。


*一斗缶の資材重量が1,180gに対して、マイソフトコンク1kg×4袋の資材重量は173gです。(2026年9月時点)

4.5倍希釈液の作り方 希釈ボトルを使う場合

- 1** 細口キャップ — 広口キャップ —


下側の広口キャップを開けて、
ボトルのライン(凹み)まで
水を入れる。 **ここまで** →

5L広口希釈ボトル



- 2** 袋の切り口の
先端を切り取る。


- 3** 開封した切り口を
片方の手でつかみ、
もう片方の手で袋の
下側を持つ。


- 4** 切り口をボトルに差し
込み、袋をしぼり込んで
移し替える。


- 5** しっかり閉める。

細口・広口キャップ
ともに閉めて、
よく振りまぜる。


- 6** 小分けのときは
上側の細口キャップを
開けて使用する。

細口キャップ

広口キャップは
ゆるまない
ようにする



洗い方

1 シンクに洗剤希釈液を作る。

40Lのシンクに
原液の場合…13～26g
4.5倍希釈液の場合…13～120gを投入


専用容器

または

計量カップ



2 洗剤希釈液を付けながらスポンジ タワシでこすり洗う。



3 流水で5秒以上すすぐ。



5L広口希釈ボトル

商品データ

品名	マイソフトコンク1kg×4袋	初回用マイソフトコンク1kg×4袋 希釈容器入り
荷姿	1kg×4袋/ケース	1kg×4袋+5L広口希釈ボトル /ケース
商品寸法*	右図参照	
ケース寸法*	210mm×165mm×140mm	315mm×210mm×210mm
積重可能段数	3段	
商品コード	212340	212341
JANコード	4975657200515(袋) 4975657201062(ケース)	
ITFコード	14975657200512 (ケースに表示)	34975657200516 (ケースに表示)

※寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

成分表示など

- ◆液性 中性
- ◆成分 界面活性剤(48%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(エタノール)
- ◆使用量の目安 水1Lに4.5倍希釈液1.5～3.0g

パウチ外寸

