

アルカリ
性

塩素系

除菌

医薬用外劇物に
該当しません

これぞ、発泡洗浄

業務用 発泡除菌洗浄剤

フォーミング 洗浄剤 CL



5kg

コンベヤラインから食品加工機械の裏側、
更には床や壁などの洗浄・除菌にお使いください。

発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡

きめ細かい泡は泡持ちが良いので、垂直面でも汚れや微生物に長く作用。
洗浄・除菌効果*が最大限発揮されます。

* 全ての菌を除去するわけではありません。

食物由来の汚れに効果大

タンパク質や油脂を含む複合汚れを強力に分解・
除去します。



用途・使用方法

用途	床、壁、食品加工機器の洗浄・除菌
使用方法	泡洗浄器などを使って希釈液を洗浄対象物に吹きつけた後、5分以上放置し、 ブラシ・タワシなどでこすり洗いし、水でよくすすぐ 発泡洗浄：3～5% FM-10,FM-50を使用する場合は3～10% 希釈方法・洗浄方法は裏面へ

商品データ

品名	フォーミング洗浄剤CL 5kg
荷姿	5kg(ソフトボトル)×2本/ケース
商品寸法	206mm×132mm×290mm
ケース寸法	290mm×220mm×310mm
商品コード	235531
JANコード	4975657410341
ITFコード	14975657410348

成分表示など


液性	アルカリ性
成分	アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム) 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキソド)

寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。



STEP 1

洗剤の3~5%(3~10%)の希釈液を作り、泡洗浄器に入れる。



STEP 2

泡洗浄器を加圧し、対象物に吹き付ける。



STEP 3

5分以上放置した後、ブラシ・タワシでこすり洗う。



STEP 4

水道水でよくすすいだ後、水を切る。



蓄圧式ハンディ泡洗浄器 FM10

(商品コード:989201)

コンパクトで片手で扱える蓄圧式の泡洗浄器です。エアコンプレッサー・エア配管は不要です。



垂直面にも泡が定着します

※写真はステンレス板に噴射時のものです



⚠️ 使用上の注意

- ・用途以外に使用しない。
- ・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- ・必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や排水口のヌメリ取り剤、食酢、アルコール、生ゴミ等と混ぜられないようにする。有害な塩素ガスが発生して危険。
- ・熱湯で使用しない。
- ・ガスが発生するので、動物性のハケ、ブラシ等を使用しない。
- ・アルミ、銅合金、真鍮、鉄、白木、竹、スズ等の製品に使用しない。
- ・漆器の洗浄を避ける。
- ・タイル目地(着色することがある)、ニス、ペンキ、亜鉛メッキ等で塗装または表面処理したもの、油や熱などで傷んだフッ素コート(はげることがある)は原液での使用は避ける。材質によっては腐食することがあるので、薄めた液で目立たない部分で変色が無いか確かめたうえで使用する。
- ・使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

BBOEBF

お問い合わせは・・・

 株式会社 **ニイタカ**

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10

☎ 06-6395-2717