

医薬用外劇物に該当しません

泡
タイプ

アル
カリ性

原液
使用


泡の違いが、 洗浄力の差

業務用 スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤

スチコン専用 クリーナー



泡のタレ落ち度合いの比較テスト



テスト条件：
垂直に立てたステンレス板に専用のスプレーガンで
原液を噴射し、30秒間放置した。

※比較テストの結果は、2023年4月時点のものです。

泡が汚れに しっかり効く


タレ落ちにくい泡が汚れに長時間密着し、焼き付いたガンコな汚れを強力に分解・除去します。

ステンレスにも 安心して使用可能

高い洗浄力を発揮しながら、ステンレスを傷めにくい処方。高額な設備や機器にも安心してお使いいただけます。




- 1** 庫内温度を50℃以下に下げた状態で、原液を庫内にスプレーする。



- 2** 数分間放置した後、スチーム運転を約15分間行なう。


※くわしくは機械の取扱説明書をご確認ください。



注意)自動洗浄モードで使用しないでください。

- 3** スチーム運転終了後、ホースなどを使って、きれいな水で庫内をよくすすぐ。

※汚れがこびり付いて取れない場合は、1～3の洗浄作業をくり返す。



アクセサリ



左:スプレーガン付きポリ容器(細口)
500ml(4本入り)
商品コード:901141

右:広口ワイドスプレーガン付きポリ容器
500ml(4本入り)
商品コード:900062

⚠ 使用上の注意

- スチーム運転で使用してください
- 作業時は保護メガネ・手袋を着用
- 換気を十分に行ってください
- 液の飛散・吸入に注意(高所作業時は特に注意)
- 使用後は手洗いを徹底、子供の手の届かない場所に保管
- 他の薬剤と混ぜない/用途以外に使用しない

- アルミ・銅・真鍮・木材・繊維製品には使用不可
- 塗装面やデリケート素材は、必ず目立たない箇所で確認
- 高温箇所(50℃以上)では使用しない
- 長時間の接触は腐食の恐れあり
- 専用容器以外への移し替え不可
- 使用後の容器は洗浄して適切に処理

商品データ

品名	スチコン専用クリーナー 4kg
荷姿	4kg×2本/ケース
商品寸法*	203mm×124mm×254mm
ケース寸法*	270mm×212mm×261mm
積載可能段数	3段
商品コード	230250
JANコード	4975657230093
ITFコード	14975657230090

成分表示など

◆液性	アルカリ性
◆成分	アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム) 界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) 溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
◆使用量の目安	1㎡に対して約10mL噴射する。 (スプレーガン付きポリ容器の場合は約10回噴射)

※寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。