

無リン

アルカリ性

医薬用外劇物に該当しません

# 泡の違いが、 洗浄力の差



業務用  
スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤

## スチコン専用 クリーナー

4kg

ソフトボトル容器ですので、使用後はつぶして折りたたんで容積を減らせます。

### 泡が汚れに効く

泡がタレ落ちしにくいので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。

テスト条件：  
垂直に立てたステンレス板に専用のスプレーガンで原液を噴射し、30秒間放置した。

### 泡のタレ落ち度合いの比較テスト



### ステンレスにも安心

洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。高額な機械にも安心して使えます。

### 使用方法


1. 原液を庫内にまんべんなくスプレーする。
2. スチーム運転の状態で使用する(詳しくは、機械の取扱説明書に従って操作してください)。
3. 流水でよくすすぎます。

洗浄方法が動画で確認できます



## 使用方法


- 1 庫内温度を50℃以下に下げた状態で、原液を庫内にスプレーする。



50℃以下

- 2 数分間放置した後、スチーム運転を約15分間行なう。


※くわしくは機械の取扱説明書をご確認ください。



注意) 自動洗浄モードで使用しないでください。

- 3 スチーム運転終了後、ホースなどを使って、きれいな水で庫内をよくすすぐ。

※汚れがこびり付いて取れない場合は、1～3の洗浄作業をくり返す。



## 商品データ

品名	スチコン専用クリーナー 4kg
荷姿	4kg×2本/ケース
商品外寸	長さ203mm×幅124mm×高さ254mm
ケース外寸	長さ270mm×幅212mm×高さ261mm
積重可能段数	3段(40℃、湿度90%の場合)
商品コード	230250
JANコード	4975657230093
ITFコード	14975657230090

※商品の外観、表示については予告なく変更することがあります。

## 成分表示など

◆液性	アルカリ性
◆成分	アルカリ剤 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム 界面活性剤 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 溶剤 金属イオン封鎖剤 安定化剤
◆使用量の目安	1㎡に対して約10mL噴射する。 (スプレーガン付きポリ容器の場合は約10回噴射)

## 別売りオプション



スプレーガン付き  
ポリ容器(細口)  
品コード: 901141



広口ワイドスプレーガン付き  
ポリ容器  
品コード: 900062